

Garant**Snijplaat HSS, MF: 15X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 15X1,5
GTIN	4062406222130
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

1 3/4-gang-aansnijding.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,5 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

Hoogte	11 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Buiten-Ø	38 mm
Oplopend met	1,5 mm
Draadafmeting	M15×1,5

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		