

**Garant****Snijplaat Zeskant, M: M52****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140920 M52
GTIN	4062406221980
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten-zeskant voor gestandaardiseerde sleutelmaten. **Zonder** schilaansnijding. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Opmerking:**

Voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad of voor het snijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 5 mm

Sleutelwijdte: 85 mm

Hoogte: 36 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte	36 mm
Oplopend met	5 mm
Sleutelwijdte	85 mm
Draadafmeting	M52

Snijrichting	rechts
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		