

Garant**Snijplaat HSS-E, MF: 26X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141055 26X1,5
GTIN	4062406223267
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1,5 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Oplopend met	1,5 mm
Buiten-Ø	55 mm
Hoogte	16 mm

Draadafmeting	M26×1,5
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		