

**Garant****Snijplaat HSS, MF: 16X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 16X0,5
GTIN	4062406222154
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,5 mm

Buiten-Ø: 45 mm

Hoogte: 14 mm

**Technische beschrijving**

Oplopend met	0,5 mm
Buiten-Ø	45 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	14 mm
Draadafmeting	M16×0,5

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		