

**Garant****Snijplaat HSS-E, MF: 12X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141055 12X0,75
GTIN	4062406223458
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°. Voor roestbestendige en hoogvaste staalsoorten.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,75 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 11 mm

**Technische beschrijving**

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Oplopend met	0,75 mm
Hoogte	11 mm
Buiten-Ø	38 mm

Draadafmeting	M12×0,75
Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS E
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		