

Snijplaat 6e, M: M3,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	140350 M3,5
GTIN	4062406221683
Artikelklasse	11K

Omschrijving

Uitvoering:

gesloten, ingeslepen vorm. \geq M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding**.

Tolerantievelde 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm**. Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische bescherm laag** krijgen.

Technische beschrijving

Hoogte	5 mm
Buiten-Ø	20 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6e
Oplopend met	0,6 mm
Draadafmeting	M3,5
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS

Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		