

SWISS TOOLS

**Klemdraaihouder rechts, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/11HPmm****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 320340 50/11HP |
| GTIN          | 2050002039940  |
| Artikelklasse | 36D            |

**Omschrijving****Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.  
PSC-spanpen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

|  |             |
|--|-------------|
| Schacht-Ø                              | 50 mm       |
| geschikte wisselplaat                  | DC.. 11T3.. |
| Plaatafmeting                          | 11          |
| Reservedeel                            | S05         |
| As-puntafstand f                       | 35 mm       |
| Afkoppellengte A-maat                  | 60 mm       |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>1</sub> min | 63 mm       |
| Totale lengte                          | 90 mm       |
| Opname                                 | PSC         |
| Inzetsoort                             | rechts      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Opnamenorm        | ISO 26623-1     |
| Inwendige koeling | ja              |
| Producttype       | Klemdraaihouder |

## Accessoires

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63 | 320001 63  |
| Tussenplaat nr. 1 Type P02            | 320610 P02 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P06            | 320610 P06 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04    | 320618 P04 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06    | 320618 P06 |
| Sproeierring nr. 5 Type D07           | 320613 D07 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02    | 320618 P02 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P05            | 320612 P05 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P04            | 320610 P04 |
| Spanschroef nr. 3 Type P06            | 320611 P06 |
| Spanschroef nr. 3 Type P05            | 320611 P05 |
| Spanschroef nr. 3 Type P01            | 320611 P01 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P02            | 320612 P02 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05    | 320618 P05 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01    | 320618 P01 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P06            | 320612 P06 |
| Spanschroef nr. 3 Type P02            | 320611 P02 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P04            | 320612 P04 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P01            | 320610 P01 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P05            | 320610 P05 |
| Spanschroef nr. 3 Type D07            | 320611 D07 |
| Spanklemstuk nr. 6 Type D07           | 320614 D07 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P01            | 320612 P01 |

