

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder neutraal, HSK-T, Schacht-Ø / plaatafmeting – A-maat: 4015-80HPmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	320075 4015-80HP
GTIN	2050002039711
Artikelklasse	36D

Omschrijving

Opmerking:

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	80 mm
Schacht-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Reservedeel	P06
Plaatafmeting	15
Totale lengte	100 mm
Opname	HSK-T
Inzetsoort	neutraal
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Schachttype	Holle-schachtconus
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Tussenplaat nr. 1 Type P04	320610 P04
Spanschroef nr. 3 Type P05	320611 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P02	320612 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P01	320612 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04	320618 P04
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01	320618 P01
Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63	320001 63
Tussenplaat nr. 1 Type P05	320610 P05
Kniehefboom nr. 4 Type P05	320612 P05
Tussenplaat nr. 1 Type P06	320610 P06
Kniehefboom nr. 4 Type P06	320612 P06
Spanschroef nr. 3 Type P06	320611 P06
Spanschroef nr. 3 Type P01	320611 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06	320618 P06
Sproeierring nr. 5 Type D07	320613 D07
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02	320618 P02
Spanschroef nr. 3 Type P02	320611 P02
Kniehefboom nr. 4 Type P04	320612 P04
Spanschroef nr. 3 Type D07	320611 D07
Tussenplaat nr. 1 Type P01	320610 P01
Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05	320618 P05
Spanklemstuk nr. 6 Type D07	320614 D07
Tussenplaat nr. 1 Type P02	320610 P02