

SWISS TOOLS

Klemdraaihouder links, PSC, Schacht-Ø / plaatafmeting: 50/11HPmm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 320331 50/11HP |
| GTIN | 2050002039889 |
| Artikelklasse | 36D |

Omschrijving**Opmerking:**

bijpassende **HP-nippel** nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610 – 320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------------|
| Schacht-Ø | 50 mm |
| Reservedeel | S05 |
| Minimale voorboor-Ø D ₁ min | 63 mm |
| Plaatafmeting | 11 |
| geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm |
| As-puntafstand f | 35 mm |
| Totale lengte | 90 mm |
| Opname | PSC |
| Inzetsoort | links |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Opnamenorm | ISO 26623-1 |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Spanschroef nr. 3 Type D07 | 320611 D07 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P04 | 320612 P04 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P05 | 320610 P05 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P02 | 320618 P02 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P02 | 320612 P02 |
| Spanschroef nr. 3 Type P02 | 320611 P02 |
| Spanschroef nr. 3 Type P01 | 320611 P01 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P01 | 320610 P01 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P06 | 320610 P06 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P01 | 320612 P01 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P05 | 320612 P05 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P06 | 320618 P06 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P02 | 320610 P02 |
| Spanschroef nr. 3 Type P06 | 320611 P06 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P05 | 320618 P05 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P01 | 320618 P01 |
| Tussenplaat nr. 1 Type P04 | 320610 P04 |
| Spanklemstuk nr. 6 Type D07 | 320614 D07 |
| Hoogrendement-koelnippel (HP) Type 63 | 320001 63 |
| Sproeierring nr. 5 Type D07 | 320613 D07 |
| Gebogen inzetstukje nr. 7 Type P04 | 320618 P04 |
| Spanschroef nr. 3 Type P05 | 320611 P05 |
| Kniehefboom nr. 4 Type P06 | 320612 P06 |

