

Garant**Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef, Bankschroef-
bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967565 140
GTIN	4045197806666
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geluidsarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Kan in elke stand sneller worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.

Veiligheidsfunctie: de bankschroef kan alleen in de juiste stand omlaag worden geklapt (als de fixeerpen in de kerf aan de buis is vergrendeld).

Voordeel:

- **In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid.**
- **Vrij werkoppervlak door wegklappen onder het werkblad.**
- **Door het inbouwen in een afsluitbare behuizing met deur kan het wegklapbare hoogteverstelapparaat veilig tegen diefstal worden opgeborgen (behuizing op aanvraag).**

Toepassing:

Voor tot op de centimeter nauwkeurige aanpassing van de bankschroef aan de ergonomisch ideale werkhoogte.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage onder het werkblad. Bankschroef nr. 967100 gr. 140.

Kleur:

Zilvergrijs

Opmerking:

Niet geschikt voor het inbouwen in een behuizing.

Bij het wegklappen de bekken 50 mm geopend laten, zodat de bankschroef in weggeklapte toestand gelijk ligt met het werkblad.

Technische beschrijving

Hoogte ingeschoven	296 mm
Gewicht	36 kg
Hoogteverstelbereik	132 mm
Producttype	Hoogteverstelapparaat