

Mitutoyo**Digitale Absolute-meetsklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 50mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	434460 50
GTIN	4946368586762
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiemeetsysteem met glasschaal: verplaatsingssnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat, meetwaarde blijft ook na uitschakelen behouden. Laag stroomverbruik. Grafische weergave voor tolerantievergelijking. **Invoeren van een factor voor de meetwaarde mogelijk.**

Callout:

Display 330° draaibaar

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Kalibratie: C1

Aflezing naar keuze: 0,01 / 0,001 mm

Maximale afwijking: 0,005 mm

Meetkracht: 2,3 N

Opspanschacht-Ø h6: 8 mm

Behuizing-Ø: 61 mm

dikte van de behuizing: 39 mm

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,005 mm
Kalibratie	C1
Behuizing-Ø	61 mm
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Meetkracht	2,3 N
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Meetbereik	50 mm
dikte van de behuizing	39 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	013210 50
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	013250 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	023000 50
DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100

Accessoires

Stalen taster Type 2	434900 2
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
Robijntaster Type 2	434915 2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Zender Type S1	498966 S1
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Hardmetalen taster Type 2	434910 2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2