



Opvanggordel IGNITE ION, Type:



Bestelgegevens

Bestelnummer	098104
GTIN	4030281222255
Artikelklasse	09F

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals **schouder- en beenkussens**, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen. **Gordelopwikkeling** voor ongestoord werken, alsmede een **valindicator**. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.

Ignite Ion. Gebruiksvriendelijke en vanzelfsprekende **allround-gordel** met **zeer goede pasvorm**. Twee oranje hoofdaanslagpunten van textiel, evenals een ruggoeg van aluminium. Gordel is gemakkelijk aan te trekken en in te stellen.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361

Gewicht: 1,2 kg

Technische beschrijving

Serie	IGNITE
Producentgrootte	M / XXL

Heupomvang	800 - 1100 mm
Gewicht	1,2 kg
Producttype	Opvanggordel