



Opvanggordel IGNITE PROTON



Bestelgegevens

Bestelnummer	098108
GTIN	4030281230885
Artikelklasse	09F

Omschrijving

Uitvoering:

Ignite Proton. Luxeus ontworpen en goed doordachte **gordel met zeer hoog draagcomfort.** Ergonomisch **AIRPAD-heupkussen** en anatomisch gevormd schouder- en beenkussen zorgen voor een optimale lastverdeling. Het centrale borsttoeg kan optimaal voor elke gebruiker worden ingesteld. **Met klimbeveiligingsoog**, inklapbare bevestigingsogen volgens EN 358, gereedschapsoog en materiaallussen voor elk gebruiksdoel. Bijzonder geschikt voor toepassing in de windenergie.

Nieuwe Ignite-gordelserie met geraffineerde details, zoals **schouder- en beenkussens**, hoogwaardige Oktalock-sluitingen voor gelijkmatige belasting van beide onderdelen.

Gordelopwikkeling voor ongestoord werken, alsmede een **valindicator**. Max. toegestaan gewicht: 140 kg.

Toepassing:

Gevelwerkzaamheden, steiger- en staalbouw, hoogwerkers, permanente valbeveiliging.

Norm:

EN 361

Zusätzlich zertifiziert nach EN 358.

Producentgrootte: M / XXL

Heupomvang: 800 - 1300 mm

Gewicht: 2,82 kg

Technische beschrijving

Serie	IGNITE
Producentgrootte	M / XXL
Heupomvang	800 - 1300 mm
Gewicht	2,82 kg
Producttype	Opvanggordel