

**Kernboor HSS Snijdiepte 25 mm, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	119010 18
GTIN	4014586612560
Artikelklasse	03G

**Omschrijving****Uitvoering:**

HSS-kernboor met QuickIN-opname.

**Totale lengte: 72 mm** bij alle boormaten

**T.b.v.:**

Snelwisselsysteem voor tijdsbesparende, sleutelloze gereedschapswissel.

Geschikt voor FEIN-kernbooreenheden, met adapter ook voor andere merken. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% – 60% tijdsbesparing.

**Levering:**

**Zonder** centreerstift.

**Opmerking:**

FEIN-kernbooreenheden zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 – werkplaatsbenodigheden. Bij gebruik van kernboren 119010 en 119000 is centreerstift 119019 nodig.

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Snijmateriaal	HSS
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Gatzaag

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		