

**Kernboor HSS Snijdiepte 25 mm, Ø DC: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	119010 19
GTIN	4014586612713
Artikelklasse	03G

Omschrijving**Uitvoering:**

HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Totale lengte: 72 mm bij alle boormaten

T.b.v.:

Snelwisselsysteem voor tijdsbesparende, sleutelloze gereedschapswissel.

Geschikt voor FEIN-kernbooreenheden, met adapter ook voor andere merken. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% – 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Opmerking:

FEIN-kernbooreenheden zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 – werkplaatsbenodigheden. Bij gebruik van kernboren 119010 en 119000 is centreerstift 119019 nodig.

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	19 mm
Snijmateriaal	HSS
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Gatzaag

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		