

Garant**Schuurschijf (CER), Ø 76,2 mm, Korrelgrootte: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553923 36
GTIN	4045197805348
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Optimale verbinding van steunschijf en schuurschijf door snelspansysteem (binnendraad).
Eenvoudig en snel handmatig verwisselen van de bladen, ook na intensief gebruik.
Centrische plaatsing van het schuurblad, daardoor trillingsvrije rondloop.

Keramische korrel (CER) ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

Toepassing:

Voor rationeel slijpen van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren in de gereedschapsmakerij, matrijzen- en modelbouw, evenals de machine-, apparaten- en containerbouw. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schijf-Ø	76,2 mm
Korrelgrootte	36
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹

Producttype

Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mm middelhard Buiten-Ø 75M mm

553920 75M