



Veiligheidshelm EuroGuard, Kleur: WHITE



Bestelgegevens

Bestelnummer	097816 WHITE
GTIN	4017765038038
Artikelklasse	09K

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshelm van hogedruk-polyethyleen in een modern design, met een **gering gewicht** in combinatie met een geoptimaliseerd beschermingsoppervlak. Is zeer geschikt voor gebruik buitenshuis en bij een lage temperatuur tot -20 °C. De voorkant biedt een **bedrukbaar vlak** van 6 x 6 cm. De in hoogte verstelbare binnenzijde met zes ophangpunten zorgt voor een hoog draagcomfort. Twee zijdelingse sleuven bieden de mogelijkheid voor het aanbrengen van gehoorbescherming en een gelaatsscherm. Met regengoot, 30 mm Euroslot-opnames, ecologische kunstleren zweetband en regelbare zijventilatie.

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397

T.b.v. :

Oorkappen nr. 097756; 097753

Reservedeel:

Nr. 097822 zweetbanden in drie uitvoeringen.

Materiaal helmschaal: HDPE

Gewicht: 340 g

Technische beschrijving

Gewicht	340 g
---------	-------

Kleur	WHITE
Materiaal helmschaal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Producttype	Veiligheidshelm

Accessoires

Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 3	097753 3
Zweetband Type SL	097822 SL
Zweetband Type L	097822 L
Kinband Bevestiging 4P	097823 4P
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X5	097756 X5
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 1	097753 1
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X4	097756 X4
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X2	097756 X2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X1	097756 X1
Zweetband Type HT	097822 HT
Oorkappen Peltor™ Optime™ helmuitvoering Type 2	097753 2
Oorkappen Peltor™ X-serie helmuitvoering Type X3	097756 X3