



Handboormachine met één stand, Type: 720552



Bestelgegevens

Bestelnummer	075110 720552
GTIN	4014586882413
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Fein handboormachine –

- Precisieboorhouder in geheel metalen uitvoering.
- Traploze, elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanboren.
- Metalen tandwielhuis voor veilige lagerzitting.
- Vertand extra handvat voor een goede grip.
- FEIN-Sensitiv-handvat voor veilig werken zonder vermoeidheids-verschijnselen.
- Integraalschakelaar voor comfortabele bediening.

Compact met hoog toerental.

Voordeel:

Traploze elektronische toerentalinstelling.

Levering:

Inclusief 1 snelspanboorhouder 0,5 – 10 mm, met spankrachtveiligheid.

Technische beschrijving

Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Rechts-/linksom draaien	ja
Gewicht	1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²

Wattage	500 W
Boorhouder-spanbereik	0,5 - 10 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	6 mm
Fabrikantnummer	BOP-6
Maximale spiraalboor-Ø in hout	20 mm
Toerentalbereik	0 - 4000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16