



## Handboormachine met één stand, Type: 720553



### Bestelgegevens

Bestelnummer	075110 720553
GTIN	4014586882468
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

##### Fein handboormachine –

- **Precisieboorhouder in geheel metalen uitvoering.**
- **Traploze, elektronische toerentalregeling voor gedoseerd aanboren.**
- **Metalen tandwielhuis voor veilige lagerzitting.**
- **Vertand extra handvat voor een goede grip.**
- **FEIN-Sensitiv-handvat voor veilig werken zonder vermoeidheids-verschijnselen.**
- **Integraalschakelaar voor comfortabele bediening.**

Veelzijdig inzetbaar voor boren, verzinken, draadsnijden.

#### Voordeel:

Inclusief boorhouder met spankrachtbeveiliging.

#### Levering:

Inclusief 1 snelspanboorhouder 1,5 – 13 mm, **met spankrachtveiligheid.**

### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	BOP-10
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Wattage	500 W
Maximale spiraalboor-Ø in hout	30 mm
Gewicht	1,8 kg
Rechts-/linksom draaien	ja
Toerentalbereik	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16