



## Accu-slagschroefmachine, Type: M18FIW12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18FIW12
GTIN	4002395810550
Artikelklasse	03L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

**REDLINK PLUS™-elektronica** – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. **18 V / 5,0 Ah compacte accu-slagschroefmachine**, slechts 151 mm lang.

Niveau 4 - voor intelligent werken, het apparaat schakelt automatisch binnen enkele seconden uit zodra de schroefverbinding tot stand is gebracht.

#### Norm:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

#### Levering:

Inclusief 2 x Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Fabrikantnummer: M18FIWF12-502X

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 5 Ah

Accuspanning: 18 V

Maximaal draaimoment 1e niveau: 40 Nm

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Aantal slagen 2e niveau	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment 1e niveau	40 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau	120 Nm
Aantal slagen 1e niveau	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Accucapaciteit	5 Ah
Fabrikantnummer	M18FIWF12-502X
Type	M18 FIWF12
Maximale vibratie volgens EN	14,3 m/s <sup>2</sup>
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Aantal slagen 3e niveau	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Maximaal draaimoment 3e niveau	300 Nm
Typisch gebruik	Strong
Gewicht	1,9 kg
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buiten- vierkant
Aantal slagen 4e niveau	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Maximaal draaimoment 4e niveau	120 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Slagschroefmachine

---

## Accessoires

Li-ion-systeem M18B5 Accutype, accuspanning MB18 V	073816 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC