

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260906 12/11
GTIN	4045197805096
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	19 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	12 mm
ISO-code houder	STGCR/L 1212F11
Wisselplaatschroevenset	269028 18
Totale lengte L	80 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 18

269028 18

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500