

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260906 16/11
GTIN	4045197805904
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Schachtgrootte	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 18
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	100 mm
ISO-code houder	STGCR/L 1616H11
Koplengte L ₁	19 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 18

269028 18

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500