

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260907 12/11
GTIN	4045197805911
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Schachtgrootte	12 mm
Koplengte L ₁	19 mm
Totale lengte L	80 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	STGCR/L 1212F11
Wisselplaatschroevenset	269028 18
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 18	269028 18
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500