

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260907 16/11
GTIN	4045197805928
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	19 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	100 mm
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	STGCR/L 1616H11
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 18
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 18	269028 18
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500