

**Decoupeerzaag, Type: GST160CE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078200 GST160CE
GTIN	3165140746250
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch SDS System. Decoupeerzaag in **staafvorm**.

- **Zeer precieze zaagbladgeleiding door gepatenteerde dubbele wielen vermindert de verbuiging van het zaagblad – voor een uitstekende zaagprecisie.**
- **Sterke 800 W motor met Constant-elektronica biedt vermogensreserves ook in harde materialen.**
- **Gewichtsverdelingssysteem voor zeer geringe trillingen en een uitermate rustige loop.**

Levering:

Inclusief 3 x zaagblad, afzuigadapter, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-inzet.

Technische beschrijving

Aantal pendelbewegingen	800 - 3000 min ⁻¹
Maximale zaagdikte hout	160 mm
Maximale vibratie volgens EN	7,5 m/s ²
Fabrikantnummer	GST160CE
Wattage	800 W

Maximale zaagdikte staal	10 mm
Verstekverstelling	ja
zonder gereedschap wisselen van gereedschap	ja, SDS-systeem
Geschikte decoupeerzaagbladen	588400 – 588551
Gewicht	2,2 kg
Pendelslag	4-voudig
Bijzonderheid	Krachtig, led
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Uitvoering	Staafvorm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Zaag

Accessoires

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318A	588400 T318A
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T127D	588400 T127D
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118B	588400 T118B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AHM	588400 T118AHM
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AF	588400 T118AF
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318B	588400 T318B
Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118A	588400 T118A