



Rechte slijper, Type: 722325



Bestelgegevens

Bestelnummer	077261 722325
GTIN	4014586880648
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Uiterst handzame rechte slijper.**
- **Rustige loop dankzij meervoudig gelagerde spindel.**
- **Motor met groot vermogen en grote trekkracht.**
- **Dankzij toerentalregeling uitstekend geschikt voor edelstaalbewerking en voor slijpen en polijsten.**
- **Geschikt voor slijpstiften en hardmetalen frezen.**

Universele rechte slijper voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Slanke, handzame hals maakt inwendig slijpen mogelijk.

- **Uiterst handzame rechte slijper.**
- **Geschikt voor de bewerking van edelstaal en lichte slijp- en polijstwerkzaamheden.**
- **Grote insteekdiepte voor moeilijk toegankelijke plaatsen.**
- **Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.**

Levering:

Inclusief spantang \varnothing 6 mm, 2 spansleutels SW13 en SW17.

Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een \varnothing van 12 mm.

Technische beschrijving

Kabellengte	4 m
Maximale vibratie volgens EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

Gewicht	1,5 kg
Wattage	350 W
Fabrikantnummer	GSZ4-90EL
Elektronische toerentalkeuze	ja
Toerentalbereik	3500 - 8500 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper Spantang-Ø 6 mm	077268 6
--	----------