


**Garant****Geperforeerde platen voor achterzijde, Geschikt voor werkblad lengte: 2000mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 920365 2000   |
| GTIN          | 4062406224783 |
| Artikelklasse | 91S           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Voor bevestiging aan de achterzijde aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden van binnen aan de dwarschoor aan de achterzijde vastgeschroefd.

**T.b.v.:**

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301 – 920306.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Diepte                              | 70 mm   |
| Breedte                             | 1745 mm |
| Hoogte                              | 334 mm  |
| Gewicht                             | 9,5 kg  |
| Materiaaldikte                      | 1 mm    |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm  |

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kleuren     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Achterwand                                                        |