

**Garant****Ratel-opzetstuk voor bits, Bitopname: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Ratel omschakelbaar voor rechtsom en linksom draaien.**

**Toepassing:**

Voor opname van bits met 6-kant schacht volgens DIN ISO 1173, C 6,3 en E 6,3 (1/4 inch).

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

**Technische beschrijving**

Breedte b	17,5 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Continue belastbaarheid	15 Nm
Aantal tanden	60
Bitopname	1/4 inch
Insteekschacht	9×12 mm
Steekmaat S	17,5 mm
Hoogte h	12,4 mm
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Ratel, omschakelbaar	ja
Gereedschap met ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel-opzetstuk voor bits