

Garant
Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 21-27

Bestelgegevens

Bestelnummer	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Artikelklasse	61B

Omschrijving
Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte h_2	30 mm
Maximale ring- \varnothing D1	40 mm
Maximale ringhoogte h_1	26 mm
Sleutelwijdte s_4	27 mm
Sleutelwijdte s_1	21 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte s_3	24 mm
Sleutelwijdte s_2	22 mm
Totale lengte L	275 mm
Maximale ring- \varnothing D2	52 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel