

**Garant****Viervoudige ringratelsleutel '4 in 1', Type: 12-15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Maximale ring-Ø D1	26,5 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	12 mm
Maximale ringhoogte h <sub>1</sub>	17,1 mm
Maximale ring-Ø D2	29,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2</sub>	18 mm
Sleutelwijdte <sub>4</sub>	15 mm
Totale lengte L	190 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	13 mm
Sleutelwijdte <sub>3</sub>	14 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel