

**Garant****Draadsnij-snelwisselhouder Synchro M1 – M12, Schacht-Ø d: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319736 40
GTIN	4062406230012
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Minimale lengtecompensatie, snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.<UL></UL>

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessoires:**

**Snelwisselinzetstukken** nr. 338120.

Houderbuiten-Ø D: 43 mm

Afkoppellengte L: 46 mm

Kleurcode VDI-schacht: VDI 40

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Afkoppellengte L	46 mm
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Lengtecompensatie trek	1 mm
Houderbuiten-Ø D	43 mm
Producttype	VDI draadsnij voeding

