

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder Synchro M6 – M20, Schacht-Ø d: 40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319737 40 |
| GTIN | 4062406229696 |
| Artikelklasse | 31P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Minimale lengtecompensatie, snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 338120.

Houderbuiten-Ø D: 60 mm

Afkoppellengte L: 67 mm

Kleurcode VDI-schacht: VDI 40

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Schacht-Ø d ₁ | 40 mm |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 |
| Afkoppellengte L | 67 mm |
| Lengtecompensatie druk | 0,2 mm |
| Lengtecompensatie trek | 1 mm |
| Houderbuiten-Ø D | 60 mm |
| Producttype | VDI draadsnij voeding |

