



Precisie-cilinderslot met hoge beugel gelijksluitend, Behuizing-Ø: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085876 40
GTIN	4003482453124
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.

Met extra hoge beugel.

Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.

Het hangslot is uitgerust met een massief messing huis en beveiligt deuren, voorwerpen en nog veel meer - en dat zelfs nog flexibeler!

De bijzonderheid van dit slot is de buitengewoon hoge beugel. Hiermee kunt u het slot nog flexibeler op verschillende locaties plaatsen. De beugel van het slot is bovendien staalhard en dubbel vergrendeld. Het binnenwerk van de 116 HB Profi met het precisie-sluitwerk is dankzij het messing huis optimaal beschermd tegen roest.

Functie:

Gelijksluitend betekent dat de sleutel **meerdere** sloten of cilinders kan openen en sluiten.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	2
Aantal sloten	1
Sluiting	gelijksluitend
Beugel dubbel vergrendeld	ja
met sleutelgatafdekking	nee
Materiaal van de behuizing	Messing
Behuizing-Ø	40 mm
Beugelhoogte binnen	60 mm
Serie	116 Profi
hoge beugel	ja
Beugel gehard	ja
Producttype	Hangslot