

**PRYOR****Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 5
GTIN	5022044002951
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Normaal schrift**; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Toepassing:**

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schachtdikte	9,5
Letterhoogte	5 mm

totale lengte	70 mm
Producttype	Handslagstempel

## Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/L mm	085431 5/L
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/X mm	085431 5/X
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/K mm	085431 5/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/T mm	085431 5/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/E mm	085431 5/E
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/G mm	085431 5/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/C mm	085431 5/C
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/R mm	085431 5/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/F mm	085431 5/F
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/N mm	085431 5/N
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/B mm	085431 5/B
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/J mm	085431 5/J
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/V mm	085431 5/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/H mm	085431 5/H

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/P mm	085431 5/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/U mm	085431 5/U
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/O mm	085431 5/O
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/Q mm	085431 5/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/I mm	085431 5/I
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/Y mm	085431 5/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/W mm	085431 5/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/A mm	085431 5/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/D mm	085431 5/D
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/S mm	085431 5/S
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/& mm	085431 5/&
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/Z mm	085431 5/Z
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 5/M mm	085431 5/M