

Inductieverwarmer iDuctor Power W2300, Type: W2300KIT_B



Bestelgegevens

Bestelnummer	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

De iDuctor Power+ W2300 is een handzaam inductiegereedschap met een vermogen van 2300 watt. Daarmee kunnen grotere en zwaardere ijzerhoudende machinedelen zonder open vuur veilig worden verwarmd en gescheiden. Flexcoils in verschillende lengtes verkrijgbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Hoogte	130 mm
Lengte	490 mm
Spanning	230 V
Breedte	390 mm
Afgegeven vermogen	2300 W
Frequentiebereik	50 - 60 Hz

IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	4 kg
Producttype	Inductieverwarmer