

**ER-Spannzangenfutter Vorm AD, BT 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302827 25
GTIN	4062406230098
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasporelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	25
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Spanbereik	1 - 16 mm

ER-spansleutel	25
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
--	-----------