

**ER-Spannzangenfutter Vorm AD, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302767 25
GTIN	4062406230050
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.**
- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

**Levering:**

Inclusief ER-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HPC

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reserve-ER-spanmoer: 25

ER-spansleutel: 25

**Technische beschrijving**

Reserve-ER-spanmoer	25
Buiten-Ø D	42 mm
ER-spansleutel	25
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Spantanghouder

---

## Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
--	-----------