

**Weldonhouder Vorm AD, BT 40 A = 100, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302617 10
GTIN	4062406230340
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	35 mm
Reservespanschroef nr. 309900	10
Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------