



Binnenmeetgereedschap voor groeven en smalle openingen, Meetbereik: 6-8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435175 6-8
GTIN	2050001055699
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

binnenmeetgereedschap voor het meten van groeven en smalle openingen tot een maximale groefdiepte van 5 mm.

Binnenmeettaster ON met vast toepassingsbereik. Met wigvormige HM-naald.

Opmerking:

Tot meetbereik 530 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 8 mm
Invoerdiameter	6 mm
Minimale insteekbreedte	0,8 mm
Grootste meetdiepte	60 mm
Maximale spreidweg	2 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisie-binnenmeetgereedschap

