

**Novometer contourmeter, Meetbereik: 14-24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435170 14-24
GTIN	2050001951311
Artikelklasse	46D

Omschrijving**Uitvoering:**

Contourmeter Novometer voor het meten van de gemiddelde binnendiameter van **ronde, ovale of regelmatig veelhoekige openingen**. Voor het meten van **elastische delen**.

Opmerking:

Uitvoering met digitaal display of met slipkoppeling voor reproduceerbare meetkracht op aanvraag. Uitvoering voor meting van buitendiameters op aanvraag. Stationaire uitvoering met tafel beschikbaar als ondersteuning voor werkstuk. Novometer met aflezing van 0,01 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aflezing	0,1 mm
Meetbereik	14 - 24 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Contourmeter

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 50 mm

022500 50