

**Accusleuf- / plaatschaar, Type: 7130036****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078100 7130036
GTIN	
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Accusleufschaar voor mobiel gebruik.

Sleufschaar.

- **Vervormingsvrije snede.**
- **Open snijkop voor optimaal zicht op de snede.**
- **QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder sleutel wisselen van messen zonder instelwerkzaamheden.**

Levering:

Inclusief koffer **zonder** accu en **zonder** lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073832 en nr. 073845.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Radius kleinst mogelijke curve	90 mm
Verpakking	Transportkoffer
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Aantal pendelbewegingen	3500 min ⁻¹

Fabrikantnummer	ABSS 18 1.6E
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Accuspanning	18 V
Zaagsnelheid	5 - 8 m/min
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	0,8 mm
Snedebreedte	5 mm
Gewicht	1,9 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Plaatschaar

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18