

**Accusleuf- / plaatschaar, Type: 7130046****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078100 7130046
--------------	----------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	03F
---------------	-----

Omschrijving**Uitvoering:**

Accuplaatschaar voor mobiel gebruik.

Plaatschaar.

- **Goed geschikt voor het snijden van bochten met slechts weinig vervorming van het plaatstaal.**
- **Comfortabel en snel bij het kanten en knippen.**
- **Voor plaatstaal tot 800 N/mm² en roestvrijstaalsoorten.**
- **Viervoudig kantelmes: gladde en braamvrije snede en lage gebruikskosten.**

Levering:

Inclusief koffer **zonder** accu en **zonder** lader.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073832 en nr. 073845.

Technische beschrijving

Snedebreedte	0 mm
--------------	------

Accuspanning	18 V
--------------	------

Verpakking	Transportkoffer
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Gewicht	2 kg
Zaagsnelheid	5 - 8 m/min
Aantal pendelbewegingen	4000 min ⁻¹
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm ²	1 mm
Radius kleinst mogelijke curve	15 mm
Fabrikantnummer	ABLS 18 1.6E
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Plaatschaar

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18