

 steinel
Heteluchtpistool, Type: 351601



Bestelgegevens

Bestelnummer	078321 351601
GTIN	4007841351601
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig heteluchtpistool HG 2520 EKF voor professionele toepassingen, met transportkoffer. Elektronisch geregeld met traploze luchtvolumeregeling.

- **Aansluitkabel eenvoudig te verwisselen.**
- **Vervangbare keramische verwarming, levensduur ca. 800 h.**
- **Luchtdruk tot 4000 Pa.**
- **Temperatuurstelling van 50 – 700 °C met joystick.**
- **Luchthoeveelheidsregeling van 150 – 500 l/min.**
- **Herstartbeveiliging.**
- **Afkoelstand.**
- **LCD-display en resthitteweergave.**

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Technische beschrijving

Gewicht	840 g
Luchtvolumestroom	150 - 500 l/min

Fabrikantnummer	HG 2520 EKF
Luchttemperatuur	50 - 700 °C
Wattage	2300 W
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

Accessoires

Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Temperatuurscanner HL Scan Type 014919	078326 014919