

PRYOR**Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 6
GTIN	5022044003408
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

Letterhoogte	6 mm
Schachtdikte	9,5

totale lengte	70 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/E mm	085431 6/E
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/F mm	085431 6/F
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/Y mm	085431 6/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/R mm	085431 6/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/T mm	085431 6/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/K mm	085431 6/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/M mm	085431 6/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/U mm	085431 6/U
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/V mm	085431 6/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/I mm	085431 6/I
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/J mm	085431 6/J
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/S mm	085431 6/S
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/O mm

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/A mm

085431 6/A

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/X mm

085431 6/X

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/& mm

085431 6/&

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/N mm

085431 6/N

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/H mm

085431 6/H

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/L mm

085431 6/L

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/D mm

085431 6/D

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/Z mm

085431 6/Z

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/B mm

085431 6/B

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/Q mm

085431 6/Q

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/G mm

085431 6/G

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/P mm

085431 6/P

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken
6/C mm

085431 6/C