

Mitutoyo**Schuifmaten, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412101 200
GTIN	4946368110189
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Meetvlakken fijngeslepen.

Accessoires:

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

Technische beschrijving

Verdeling	1/128 inch
Kalibratie	A1
Verdeling	1/20 mm
Aflezing	0,05 mm
Meetbereik	200 mm
Beklengte	50 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Verpakking	Etui
Lengte kruispunten	20,5 mm
Norm	ISO 13385
Gewicht	180 g

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
--	--------