

Mitutoyo**Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412628 150
GTIN	4946368693941
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (maat 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel (vast te schroeven) nr. 497085.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Automatische uitschakeling	ja
Aflezing	0,01 mm
Beklengte	40 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Bedrijfsduur	15000 h

Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497085 D2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497085 D1
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497085 USB2
Zender Type S11E	498966 S11E

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120