



Haakse slijper GWS, Type: 7-125



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame compacte haakse slijper met compact vormgegeven handgreep.

- **720 W motor en slechts 1,9 kg, geoptimaliseerde luchtinlaten (directe koeling) voor een langere levensduur, herstartbeveiliging.**
- **Zeer kleine handgreep (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpers van de desbetreffende vermogensklasse, vlakke tandwielkop maakt het werk binnen kleine ruimtes mogelijk.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Wattage	720 W
Fabrikantnummer	GWS 7-125
Bijzonderheid	Compact vormgegeven handgreep
Maximale vibratie volgens EN	6,5 m/s ²
Herstartblokkering	ja
Gewicht	1,9 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm

Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Toerentalbereik	11000 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper