



Haakse slijper GWS, Type: 13-125CI



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 13-125CI
GTIN	3165140820134
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige haakse slijper in compacte uitvoering.

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Lange levensduur door directe koeling en overbelastingsbeveiliging.**
- **Hoge gebruikersbescherming door extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**

1300 W motor.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Fabrikantnummer: GWS 13-125 CI

Wattage: 1300 W

Toerentalbereik: 11500 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 125 mm

Maximale doorslijpdiepte: 34 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GWS 13-125 CI
Bijzonderheid	Compacte constructie

Kickbackstop	ja
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Wattage	1300 W
Gewicht	2,3 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm
Toerentalbereik	11500 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper