



Haakse slijper GWS, Type: 19-125CI



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 19-125CI
GTIN	3165140838375
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer krachtige 1900 W haakse slijper voor maximale productiviteit en optimale gebruikersbescherming

- Lange levensduur dankzij motoren met directe motorkoeling, Constant-elektronica, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd.
- Goed hanteerbaar door slanke behuizing met Softgrip-oppervlak voor een goede grip.
- Extra Vibration Control-handvat met 40% trillingsreductie voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen (EN 60745).
- Geavanceerde gebruikersbescherming door KickBack Stop, herstartbeveiliging, torsiebestendige beschermkap en vermindering van trillingen.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Wattage	1900 W
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Fabrikantnummer	GWS 19-125 CI
Kickbackstop	ja
Maximale doorslijpdiepte	34 mm

Maximale schijf-Ø	125 mm
Herstartblokkering	ja
Bijzonderheid	Maximaal vermogen
Gewicht	2,4 kg
Toerentalbereik	11500 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper