

**Haakse slijper GWS, Type: 24-230JVX****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 077153 24-230JVX |
| GTIN | 3165140601795 |
| Artikelklasse | 03C |

Omschrijving**Uitvoering:****Krachtige 230 mm haakse slijper:**

- **Krachtige motor met Constant-elektronica, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.**
- **Hoge gebruikersbescherming door hoofd- en extra Vibration Control-handvat, KickBack Stop en herstartbeveiliging.**
- **Draaibaar beugelhandvat voor optimaal slijpen en doorslijpen.**
- **SDS-snelspanmoer en asvergrendeling.**

2400 W motor en extra **uitvoerrem**.**Levering:**

Inclusief beschermkap, extra handvat.

Inclusief SDS-snelspanmoer.

Fabrikantnummer: GWS 24-230 JVX

Wattage: 2400 W

Maximaal toerental: 6.500 min⁻¹

Maximale schijf-Ø: 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 69 mm

Gewicht: 6,5 kg

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-------|
| Maximale doorslijpdiepte | 69 mm |
| Zachte aanloop | ja |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Maximaal toerental | 6.500 min ⁻¹ |
| Wattage | 2400 W |
| Herstartblokkering | ja |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Bijzonderheid | Draaibaar beugelhandvat, uitvoerrem |
| Fabrikantnummer | GWS 24-230 JVX |
| Maximale vibratie volgens EN | 6,5 m/s ² |
| Maximale schijf-Ø | 230 mm |
| Kickbackstop | ja |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Producttype | Haakse slijper |